

TK – Informationsblatt EASYKART 100ccm

Easykart 60ccm Motor und Chassis It. Homologation/Ausschreibung Easykart Italien.

Der Teilnehmer muss ein Homologationsblatt seines verwendeten Motors und Chassis bei Verlangen des technischen Kommissar vorweisen.

Alter:	ab 11 bis 15 Jahre .	
Gewicht:	- min. 140kg	
Chassis:	- Easykart ab Homologation 2010 (inkl. Optionen), Achtung Frontspoiler siehe Seite 2	
Motor:	Einzylinder-2-Takt-Motor ohne Modifikationen laut Homologationsblatt. B.M.B fiches n. 002 del 01-01-17 REV.00 B.M.B fiches n. 001 del 01-01-18 REV.00	
Vergaser:	TILLOTSON 397 A oder TILLOTSON 387 A für beide Motoren freigestellt	
Zündkerze:	Easykart L10SL	
Breite v/h:	Breite vorne: max.1040mm	Breite hinten: max.1400mm
Felgen:	laut Reglement Easykart.it	
Trockenreifen:	vorne: ETS 4,5/10,0-5	hinten: ETS 7,1/11,0-5
Trockenreifen:	alternativ Vega Grün wie bei Easykart CZ	
Regenreifen:	frei	
Diverse	Halskrause, Brustschutz ist Pflicht!!	

2. SISTEMA CARENATURE ANTERIORI SGANCIABILI

Nel nuovo regolamento tecnico del Trofeo Easykart 2020 sarà introdotto la regola della carenatura anteriore sganciabile, questo "nuova normativa" servirà ad adeguare le categorie Easykart alle norme vigenti dell'odierno sport kartistico. Con l'introduzione della nuova regola non sarà più consentito l'utilizzo delle vecchie carenature anteriori FREELINE 09/14 ormai fuori produzione da alcuni anni ma ancora consentite fino a quest'anno. Per aggiornare gli Easykart sarà sufficiente acquistare il kit di placche sganciabili **cod. 10.12088.00-NE** compatibili con le carenature MK14 utilizzate per la categoria Easykart 60cc e FP7 per le categorie 100cc/125cc.



Carenatura anteriore consentita per categoria Easykart 60cc nel Trofeo Italiano Easykart 2020:



Carenatura anteriore MK14
Cod. 40.12114.00-BA
Categoria EASYKART 60

Carenatura anteriore consentita per categoria Easykart 100/125cc nel Trofeo Italiano Easykart 2020:



Carenatura anteriore FP7
Cod. 40.11714.00-BA
Categoria EASYKART 100/125

Carenature non consentite dal regolamento 2020 e successivi:

